

カスタマイズ可能なPtfеスクレーパーとショベル

商品番号: PL-1017



前書き

実験室、半導体、化学工業用の高純度PTFEスクレーパー&シャベル。精密な物質的な処理のための化学抵抗性がある、焦げ付き防止、耐久用具。利用できる注文の解決。

[詳細を学ぶ](#)

タイプ	幅 (mm)	長さ (mm)	厚さ/高さ (mm)	ハンドルの長さ (mm)
スクレーパー	40mm	90mm	5mm	-
スクレーパー	60mm	120mm	5mm	-
スクレーパー	100mm	150mm	5mm	-
スクレーパー	150mm	200mm	5mm	-
スクレーパー	200mm	200mm	5mm	-
スクレーパーボード (Tスクレーパー)	150mm	120mm	5mm	-
スクレーパーロッド	10mm	120mm	10mm	-
スクレーパーstripper	15mm	120mm	5mm	-
ショベル (フラットボトム)	60mm	120mm	30mm	1000mm
ショベル (平底)	100mm	120mm	40mm	120mm
ショベル (平底)	120mm	150mm	60mm	100mm
ショベル (平底)	160mm	200mm	50mm	1000mm
ショベル (平底)	170mm	220mm	70mm	115mm
ショベル (カーブボトム)	110mm	150mm	80mm	100mm
ショベル (カーブボトム)	110mm	220mm	100mm	120mm
平シャベル (長柄)	150mm	80mm	10mm	900mm
フラットスコップ (長柄)	150mm	100mm	30mm	800mm
フラットスコップ (長柄)	200mm	150mm	15mm	500mm